



OP-galler® - Rakt/Radie/Hörn

Art. nr. 2310001/2310021/2310041

Egen tillverkning sedan 1998. Över 1000 installationer över hela världen, bland annat OS-bassängerna i Aten och Moskva.

Malmsten OP-galler® levereras i standardmått eller enligt önskemål.

Resistent mot klor- och saltvatten, även mot mikroorganismer och bakterier. Lätt att hålla rent.

Malmsten OP-galler® är tillverkat i UV-resistent polyeten och är 100% återvinningsbart.


Lätt att lyfta varje sektion och rengöra under.

Unika egenskaper:

- Halkskydd - Klass C, 24°
- Inga skarpa kanter
- Hållbart/lång produktlivslängd
- Smutsavvisande
- Lätt att rengöra och underhålla
- Lyftnyckel med varje sändning
- Varje bit väger cirka 5-8 kg
- Hörngallren är solida och tillverkade i ett stycke
- Parallellt OP-galler® har utmärkt vattenavrinning
- Specialanpassat
- Tillverkat i Sverige



Rakt - 2310001



Radie - 2310021



Hörn - 2310041

Selected When it Counts

Produkt:

- 1 meter långa sektioner
- Andra längder finns för beställning
- Vanligtvis ensidig fräsning. Ibland krävs tvåsidig fräsning.
- När bredden överstiger 0,5 m, krävs stöd under OP-galler®

Material:

- PE-polyeten, UV-stabiliserat
- Materialtjocklek: 20, 25, 30, 35 eller 40 mm
- Materialet kan återvinnas

Produktion:

- Steg 1: Datoriserad fräsning för kundanpassning
 Steg 2: Manuell rengöring och skärning av skarpa kanter
 Steg 3: Skarpa hörn eller ytor smälts för optimal komfort

Färger:

Lagerprodukt: Vitt PE-material, UV-behandlat.
 Finns i valfri RAL-färg (+ -5% exakthet), prisskillnad (ca + 10%)
 Svart finns i återvunnet material (materialtjocklek: 25 mm)
 Blått kan vara kontrasterande färg, lämpligt för synskadade

Olika delar:**Rakt OP-galler®**

- Parallellt galler rekommenderas för optimalt vattenflöde
- Tvärgående galler finns för beställning

Radie OP-galler®

- Tvärgående galler rekommenderas för optimal montering

Hörn OP-galler®

- Parallellt galler rekommenderas för bästa vattenflöde
- Våra hörn-galler är solida och frästa i ett stycke

Tillbehör för bredare OP-galler®

- För bredd över 0,5 m används reglerbara stöd, justerar höjder och eventuella lutningar
- Fästes i gallret

Leverans

Vitt OP-Galler®: 2-3 veckor


Öriga färger: 8 veckor

**Skötselinstruktion**

OP-galler® har en stark och slät ytfinish med låg skrovlighetsfaktor, vilket snabbt leder bort vatten och smutspartiklar. Gallret är därmed enkelt att rengöra och kräver ringa underhåll. Rengöring sker med hjälp av ljummet vatten och med ett mildt rengöringsmedel eller såpa. Gallret kan också behandlas med avkalkningsmedel för hushållsbruk. Högtryckstvätt är inte tillåtet. Gallret skall kontrolleras en gång per månad, så att inte skevhet, sprickor eller brott uppstått. Är en gallersektion defekt, så skall den omedelbart bytas ut.

Referenser:**Hörn OP-galler® - Parallellt****Rakt OP-galler® - Parallellt****Hörn OP-galler®****OP-galler® för hög- och sänkbar mellanbotten****Radie OP-galler®****Radie OP-galler®**

Selected When it Counts



Underlag för beställning

- Rakt
 Radie

	Parallell	Tvärgående	
Längd			m
Hörn			Antal
Mått A			mm
Mått B			mm
Mått C			mm
Mått D			mm
Mått E			mm

Reg.	No	Ansvarig	Sign	Datum
		File namn	Skala: 1:5/A4	Projekt nr.

Selected When it Counts